

Technische Informationen

fix 2000 Schimmelspray

Mit Aktivchlor für sofortige Wirkung. Vernichtet Schimmel, Stockflecken, Algen und Bakterien.

Anwendungsbereich: fix 2000 Schimmelspray kann auf allen mineralischen Untergründen, wie Putz, Beton, keramischen Fliesen, Ziegeln sowie auf Dispersionsfarbenanstrichen angewendet werden.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Wässrige Natriumhypochloritlösung
Dichte:	ca. 1,1 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 12
Verbrauch:	ca. 50 – 100 ml/m ²

Verarbeitung: Die mit Schimmel befallene Fläche aus ca. 15 – 20 cm Entfernung mit Schimmelspray einsprühen. Nach ca. 30 Minuten Einwirkzeit die behandelte Fläche mit einem feuchten Tuch nachwischen. Bei sehr starkem Befall den Vorgang wiederholen. Nach Gebrauch Sprühkopf abschrauben und mit Wasser durchspülen.

Hinweise:



Xi-Reizend

Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkte verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Medizinische Notrufnummer: +49(0)551/19240

Empfindliche und farbige Materialien wie Tapeten, Teppiche, Textilien, Kleidung, Holz und Metalle können entfärbt werden. Auch bei oberflächengeschädigten Fliesen kann es zu Verfärbungen kommen. Nicht zu behandelnde Flächen vor Sprühnebel und Spritzern schützen.

Wässriges Desinfektionsmittel (50 – 100 ml/m² Fläche). 100 g enthalten: 99,6 g Natriumhypochloritlösung < 5 % Aktivchlor (> 30 % Bleichmittel auf Chlorbasis)

GISBAU-Produkt-Code: GS90
bua: Reg.-Nr. N-13494

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste der Problemabfallentsorgung zuführen.

Gebindegrößen: PE-Sprühflasche à 500 ml